

OD 0,3 VIS, 25mm Durchmesser, nicht reflektierender ND-Filter



Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

Produkt #63-386 3-4 TAGE

- 1 +

€141,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€141,00

Stk. 11+

€126,70

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.10

Optische Dichte OD:
0.3

Substrat:
B270

Beschichtung: Non-Reflective ND
Reflexion (%) : ≤2.0
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm) : 1.50
Toleranz Dicke (mm) : ±0.1
Transmission (%) : 50.00
Transmissionstoleranz (%) : ±5
Typ: Neutral Density Filter
Parallelität (Bogenminuten) : <5
Freie Apertur (%) : 90.00
Oberflächengenauigkeit: 2λ
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen