

Gefasster Filter für industrielle Bildverarbeitung, orange, M86 x 0,75



Mounted Machine Vision Filters

Produkt #21-507 3-4 TAGE



1



€535,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€535,00

Stk. 10+

€508,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-530, 650-1046

Freie Apertur CA (mm):
81.70

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M86 x0.75
Farbe: Orange
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 590.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 75.00
Fassungsdicke (mm): 6.1
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 8.3
Außendurchmesser (mm): 89.00
Substratdicke (mm): 1.8
Typ: Mounted Imaging Filter
Min. Transmission (%): ≥85

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen