

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #17-825 KONTAKT

-

1

+

€2.500,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.500,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Vide Ausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Microscopy Camera

Hersteller:
Pixelink

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

Bufferspeicher:
Not Specified

Kamera-Familie: M-Series
Modellnummer: M9C-CYL
Sensortyp: Sony IMX255
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 8.85
Pixel (h x v): 4,096 x 2,160
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.1 x 7.5
Bildrate (fps): 45.20
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: Not Specified
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: None
Synchronisation: Software Trigger
Größe (mm): 80.88 x 54.01 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 218.5
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 70
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: None
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen