

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Pixelink PL-D732MU-BL, 2/3", 2,2 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)



Produkt #33-340 KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + €1.200,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.200,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Pixelink
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #26-179
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: PL-D
Modellnummer: PL-D732MJ-BL
Sensortyp: CMOSIS CM2000
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 2.20
Pixel (h x v): 2,048 x 1,088
Pixelgröße, h x v (µm): 5.5 x 5.5
Sensorfläche, h x v (mm): 11.26 x 5.98
Bildrate (fps): 170.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 16µs - 5s
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: 1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 35.8
Mount: C-Mount
Gehäuse: Board Level
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 60
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: 8-pin Molex 1.25mm Pitch
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0
Betriebssystem: Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

