

C-Mount-Adapter für Polarisatorhalterungen



#87-207: Polarizer Mount C-Thread Adapter

Produkt **#87-207** 20+ In Stock

-

1

+

€133⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€133,00 stückpreis
Stk. 5-25	€119,70 stückpreis
Stk. 26-49	€113,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde & Montage	
	Gewinde:
Female C-Mount	
	Außendurchmesser Befestigungstubus (mm):
34.0	

Konformität mit Standards

Produktdetails

• Erhältlich mit grober und feiner Verstellung
• Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Polarisatorhalterungen bieten eine sichere Befestigung, einen Hebelarm zur gleichmäßigen Verstellung, eine Feststellschraube und eine 360° Skala. Für die Befestigung auf Lochplatten werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt. Mikrometerversion: gesamte Verstellung der Schraube mit 0,25mm Gewindegang beträgt 10°. Die Winkelverstellung pro Umdrehung ist 20 Winkelminuten. *Mt Adapter (34mm Durchmesser) beträgt die Dicke 40mm.

Technische Informationen

Diameter of Compatible Optics D	Clear Aperture CA	Drive Type	Mount Diameter A	Mount Thickness B	C	E	Stock No.
Standard							
20.0	17	Standard	50	19	34	24.0	#55-454
25.4	22	Micrometer	69	-	-	33.5	#55-011
25.4	22	Standard	60	20	42	29.5	#55-010
30.0	27	Micrometer	69	-	-	33.5	#57-570
30.0	27	Standard	60	20	42	29.5	#57-569
50.0	47	Micrometer	89	-	-	43.5	#56-329
50.0	47	Standard	80	20	62	39.5	#55-455
Glan-Thompson Polarizer Mounts							
25.4	18	Micrometer	69	-*	-	33.5	#57-572
25.4	18	Standard	60	20*	42	29.5	#57-571

