

Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads



L28 Series with CDRH Delay HeNe Laser Power Supply

Produkt #11-383 3-4 Tage

1

€331,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€331,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (Zoll):
4.00 x 1.50 x 1.00

Typ:
OEM

Ausgangsspannung (V):
1250

Ausgangsstrom (mA):
4

Compatible Laser Models:

[1108](#), [1108P](#), [1107](#), [1107P](#)

Ausgangsleistung (W):
5

Eingangsstrom (A):
0.95 (Max. Current Draw)

Stecker:
High Voltage Alden Connector

Eingangsspannung (V):
22-30 DC

Modellnummer:
L28 Series

Compatible Laser Stock Number:
[#62-714](#), [#62-715](#), [#62-716](#), [#62-717](#)

Features:
CDRH Delay (3-5 seconds)

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)