

Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads (Recertified 05-P)



SL93 Series Power Supply (#11-381)

Produkt **#11-381-RCD-05P** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €525⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€525,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails

OEM Typ:

Compatible Laser Models:
[1135, 1135P](#)

SL93 Series Modellnummer:

Compatible Laser Stock Number:
[#62-726, #62-727](#)

CDRH Delay (3-5 seconds)

Features:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

7.05 x 2.30 x 1.40

Größe (Zoll):

Elektronische Spezifikationen

20.15

Ausgangsleistung (W):

0.75 (Max. Current Draw)

Eingangsstrom (A):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

3100

Ausgangsspannung (V):

6.5

Ausgangsstrom (mA):

High Voltage Alden Connector

Stecker:

100-250, 60/50Hz

Eingangsspannung (V):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Verbesserte Stabilität
- Hervorragende Strahlausrichtung
- Längere Nutzungsdauer

Die Helium-Neon-Laser mit hoher Strahlqualität von Lumentum nutzen das patentierte "Close-Cathode-Design", welches die Wärmestabilität und Leistungsstabilität verbessert. Ein patentierter Feldkonzentrator ermöglicht ein schnelles Einschalten. Außerdem besitzen diese HeNe-Laser von Lumentum exakt ausgerichtete zylindrische Gehäuse mit zylindrischen Laserköpfen sowie elektrische Verbindungssysteme zur einfachen Systemintegration. Durch ihre robuste Konstruktion sind die Helium-Neon-Laser von Lumentum selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Achten Sie bei der Verwendung eines vom Benutzer bereitgestellten Netzteils darauf, dass die elektrischen Spezifikationen des Lasers nicht überschritten werden, dies kann zu Schäden führen und fällt nicht unter die Garantie. 220-V-Netzteile sind separat erhältlich. Die HeNe-Laser erfüllen die Anforderungen nach 21CFR1040 und IEC 825-1:1993.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

