

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Vorgefüllte Dosierspritze mit optischem Kleber von Norland NOA 165H (10 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #17-383 3-4 TAGE

1 **€38,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€38,00

Stk. 5+

€35,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
0.34

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Excellent

Verklebung Kunststoff: Excellent
Viskosität (cps): 200 - 300
Widerstandsfähigkeit: Soft & Flexible
Brechungsindex n_d: 1.65
Produktnummer Norland: 165H
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Barrel
Typische Anwendungen: Bonding glass to glass
Hinweis: Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.
Absorptionsbereich (nm): 315 - 450
Klebertyp: Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform