

Vorgefüllte Dosierspritze mit optischem Kleber von Norland NOA 86TH (3 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #17-391 KONTAKT

- 1 + **€26,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€26,50

Stk. 5+

€25,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
0.1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Excellent/Good
Viskosität (cps): 20000 - 25000
Widerstandsfähigkeit: Hard
Brechungsindex n_d: 1.54
Produktnummer Norland: 86TH
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Barrel
Typische Anwendungen: Applications requiring adheisve meeting Bellcore specification of 85C/85RH for bonding glass for 2000 hours
Hinweis: Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.
Absorptionsbereich (nm): 315 - 420
Klebertyp: Glass to Glass/Plastic
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform