

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #17-372 3-4TAGE

-

1

+

 €38,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€38,00

Stk. 5+

€35,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
0.34

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Fair
Viskosität (cps): 15 - 20
Widerstandsfähigkeit: Soft
Brechungsindex n_d: 1.51
Produktnummer Norland: 89H
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Barrel
Typische Anwendungen: Bonding glass to glass
Hinweis: Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.
Absorptionsbereich (nm): 310 - 395
Klebertyp: Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform