

Pulse 1,2 MP, PowerPack-Mikroskopiekamera von Basler



Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera



Produkt #34-706 3-4 Tage

- 1 + **€569,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€569,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Microscopy Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde:

1/420 (Integrated into Housing)
Bufferspeicher: Not Specified
Hinweis: Accessories include a CS-Mount to C-Mount adapter ring and a USB3 cable
Kamera-Familie: Pulse
Modellnummer: Pulse 1.2 MP
Sensortyp: ON Semi AR0134
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 1.20
Pixel (h x v): 1,280 x 960
Pixelgröße, h x v (µm): 3.75 x 3.75
Sensorfläche, h x v (mm): 4.8 x 3.6
Bildrate (fps): 54.00
Belichtungszeit: Manual and Automatic
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: N/A
Synchronisation: Software Trigger or Free-Run
Größe (mm): 38.8 Dia. x 28.64 Length (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 60
Mount: C/CS-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 64.00
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: None
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform