

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Langpasstiter aus Farbgias Hoya K66 (660 nm), 12,5 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #66-045 3-4TAGE

1 **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

cut-off Position λ_c (nm):
660±6

Grenzwellenlänge (nm):
660.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.85
Glas-/Filternummer: Hoya R66
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 530
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P _d : 0.92
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen