

Langpassfilter aus Farbglas Hoya R66 (660 nm), 50,8 mm quadratisch, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #66-067 3-4TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00

Stk. 11+
€78,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

cut-off Position λ_c (nm):
660±6

Grenzwellenlänge (nm):
660.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.85
Glas-/Filternummer: Hoya R66
Substrat: ☐ Colored Glass
Länge (mm): 50.80
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 530
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 50.80
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P _d : 0.92
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen