

1" diffuse axiale Beleuchtung mit hoher Intensität, rot

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt #36-552 3-4 TAGE

- 1 + **€653,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€653,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Red

Modellnummer:
DL225-025625IC

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Größe (mm):
106 L x 33 W x 36 T

Wellenlänge (nm): 625.00
Gewicht (g): 187.89
Arbeitsabstand (mm): 25
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Diffuse Axial
Betriebsmodus: Constant
Aperturgröße: ~1.1"x 1.1"

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)