

LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung, 300 x 300 mm, rot



Effilux High Power LED Backlights

Produkt **#22-102** KONTAKT

-

1

+

€1.238⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.238,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
LED illumination	Beleuchtungsart:
>90%	Gleichmäßigkeit (%):
Effilux	Hersteller:
	Gehäusegeometrie:

Backlight	
Betriebsmodus: Continuous with AIC (Analog Intensity Control)	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
339 x 339	Größe (mm):
	Gewicht (g):
3500	
300 x 300	
Aktive Fläche (mm):	
Optische Eigenschaften	
Red	
Farbe:	
625	
Wellenlänge (nm):	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874	
Umwelt & Haltbarkeit	
0 - 50	
Betriebstemperatur (°C):	
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
	Reach 224:
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- >90% Gleichförmigkeit
- Integrierter analoger Controller für genaue Intensitäts- und Dimmereinstellung
- Antireflexionssystem zur Absorption von Streulicht

Die Effilux LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung bietet eine hohe Intensität, mehr als 90% Gleichförmigkeit sowie einen außergewöhnlichen Kontrast. Sie stellt somit eine ideale Lösung für Inspektionen mit Hintergrundbeleuchtung dar. Der praktische integrierte Analogcontroller ermöglicht die präzise Steuerung von Leistung und Intensität, ohne dass zusätzliche Komponenten eingesetzt werden müssen. Die Effilux LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung besitzt ein Antireflexionssystem, das ungewünschtes Licht absorbiert, und somit höheren Kontrast und ein klareres Bild ermöglicht. Die Hintergrundbeleuchtungen eignen sich ideal für Inspektionen in der industriellen Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Es sind optionale Kollimationskits für die Hintergrundbeleuchtung mit 200 x 200 mm ([#22-104](#)) und die Hintergrundbeleuchtung mit 300 x 300 mm ([#22-105](#)) verfügbar. Sie werden separat verkauft.