

4" diffuse axiale Beleuchtung mit hoher Intensität, rot

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt **#36-556**

KONTAKT

-

1

+

€1.995^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.995,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
DL225-100625IC	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Advanced Illumination	Hersteller:
Diffuse Axial	Gehäusegeometrie:

Betriebsmodus:	
Constant	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm):	
177 L x 110 W x 113 T	
Gewicht (g):	
1396.2	

Aperturgröße:	
~4" x 4"	

Optische Eigenschaften	
Farbe:	
Red	
Wellenlänge (nm):	
625	
Arbeitsabstand (mm):	
25	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stecker:	
Flying Leads	
Stromversorgung:	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	

Umwelt & Haltbarkeit	
Betriebstemperatur (°C):	
0 to +60	

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 233:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Helle, konsistente, diffuse Beleuchtung des gesamten Bildfeldes
 - Speziell entwickelter Kühlkörper
 - Interner Strahlteiler, ideal zur Inspektion stark reflektierender Objekte
- Die Advanced Illumination diffuse axiale LED-Beleuchtung eignet sich ideal zur Prüfung stark reflektierender Optiken. Diese coaxialen Beleuchtungen bieten gleichmäßige Intensitäten über das verfügbare Feld. Die Beleuchtung ist vibrationsfrei und kann über M6-Gewindebohrungen einfach montiert werden.
- Hinweis:** Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Produkte von Advanced Illumination](#) ist verfügbar und wird separat verkauft. Keine Intensitätseinstellung möglich.

Technische Informationen

