

Laserpointer, rot



Produkt **#52-840** **3 In Stock**

- 1 + €58⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€58,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails

Diode **Lasertyp:**

IIIa **CDRH-Laserklasse:**

3.00 **Lebensdauer (Stunden):**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

53.864 **Gewicht (g):**

Durchmesser (Zoll):
0.5

Länge (Zoll):
5.5

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
650.00

Farbe:
Red

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
5 (Maximum)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
1.5V, 2 AAA batteries (included)

Auskopplung:
Free Space

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

Dieser Laserpointer wurde im Stil und mit der Leistung unserer High-End-Modelle entwickelt und bietet dauerhafte Leistung in kompakter Form. Mit den Maßen 5 1/2" L x 1/2" Durchmesser verfügt er über ein Gehäuse aus gebürstetem Metall und bietet bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb. Inklusive Batterien.

- Wellenlänge 650 nm
- Handhaltbar
- Batteriebetrieben

Handheld-Laserpointer projizieren auf sichtbare Ziele bis zu einer Entfernung von 450 m. Ein Druckknopf an der Vorderseite sorgt für eine sichere Steuerung bei Präsentationen, während das stiftgroße Design bequem in die Hand und die Tasche passt. Jeder Laserpointer wird mit zwei AAA-Batterien betrieben und verfügt über eine schlanke Metallkonstruktion und eine glatte Oberfläche. Bitte prüfen Sie in den Produktdetails, ob Batterien beigelegt sind.