

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT Langpassfilter RG-630, 50,8 x 50,8 mm

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #32-765 AUSVERKAUF KONTAKT



1



€49,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€49,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.8 x 50.8

cut-off Position λ_c (nm):
630±6

Grenzwellenlänge (nm):
630.00

Dichte (g/cm³):

2.65
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG630
Länge (mm): 50.80
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 710.00
Spektrale Transmission t_p (%): 94.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 540.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 527.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 50.80
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen