

Rodagon-Objektiv, 60 mm Brennweite



Lens + Modular Focus Tube + Basler Line Scan Camera

Produkt **#14-701** Lagernd

- 1 +

€690,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€690,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
64.7

Blende:
Variable

Länge (mm):
41.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
5.8°

Filtergewinde: M40.5 x 0.50
Max. Durchmesser (mm): 50.0
Max. Bildkreis (mm): 50.00
Hinweis: Requires Leica Lens Adapter M39 x 1/26" #14-705 , Modular Focus Tube #14-707 , and a lens mount adapter (C-Mount , F-Mount , T-Mount , SLR , or M72)
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 60.00
Vergrößerung PMAG: 0.10X
Max. Sensorgröße: 50mm (Image Circle)
Arbeitsabstand (mm): 655 - ∞
Mount: Adapter Required
Blende (f/#): f/4 - f/22
Wellenlängenbereich: VS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform