

# Hoya Bandpassfilter aus Farbglas RT830 (IR), 50,8 mm quadratisch

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt **#46-444** 3-4TAGE

- 1 +

€108,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-10                       |
| €108,00                         |
| Stk. 11+                        |
| €96,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):  
50.8 x 50.8

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 830.00                                              |
| Dichte (g/cm³):<br>2.75                             |
| Halbwertsbreite FWHM (nm):<br>260.00                |
| Glas-/Filternummer:<br><a href="#">Hoya RT830</a>   |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| Länge (mm):<br>50.80                                |
| Beschichtung:<br>Uncoated                           |
| Farbe:<br>Black                                     |
| Oberflächenqualität:<br>60-40                       |
| Dicke (mm):<br>2.50                                 |
| Toleranz Dicke (mm):<br>±0.2                        |
| Typ:<br>Bandpass Filter                             |
| Wellenlänge:<br>IR                                  |
| Breite (mm):<br>50.80                               |
| Parallelität (Bogenminuten):<br>≤2                  |
| Toleranz Größe (mm):<br>+0/-0.25                    |

Konformität mit Standards

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| Reach 224:<br><a href="#">Konform</a>                        |
| Konformitätszertifikat:<br><a href="#">Anzeigen</a>          |