

TECHSPEC® S-Mount Ring mit beidseitigem Innengewinde, drehbar



S-Mount Double Female Rotating Ring (#11-134)

Produkt #11-134 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €49⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€49,50 stückpreis
Stk. 5-9	€43,90 stückpreis
Stk. 10-25	€40,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Thread Adapter **Typ:**

Thread Adapter **Funktion:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):

14.0

Gesamtlänge (mm):

12.0

Freie Apertur CA (mm):

10.0

Aufbau:

Rotating

Außendurchmesser (mm):

20.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:

S-Mount

Gewindeausrichtung:

Double Female

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Reach 224:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
- Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
- Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde können genutzt werden, um zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten zu verbinden. Die Ringe mit beidseitigem Gewinde haben entweder Innengewinde auf beiden Seiten oder Außengewinde und ermöglichen so die Kopplung von zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten mit gleicher Gewindeausrichtung. Es werden ebenfalls drehbare Versionen der TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde angeboten. Diese drehbaren Versionen ermöglichen Anpassungen auch nach dem Aufbau für Anwendungen in denen Ausrichtung besonders wichtig ist.