

TECHSPEC[®] S-Mount Ring mit beidseitigem Innengewinde



Produkt **#63-971** 20+ In Stock

-

1

+

€28^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€28,00 stückpreis
Stk. 5-9	€25,00 stückpreis
Stk. 10-25	€23,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Thread Adapter	Typ:
Thread Adapter	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
10.0	Tubuslänge (mm):

Fixed	Aufbau:
10.0	Gesamtlänge (mm):
16.0	Außendurchmesser (mm):
12.0	Freie Apertur CA (mm):

Gewinde & Montage

S-Mount	Gewindeart:
Double Female	Gewindeausrichtung:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
 - Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
 - Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde können genutzt werden, um zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten zu verbinden. Die Ringe mit beidseitigem Gewinde haben entweder Innengewinde auf beiden Seiten oder Außengewinde und ermöglichen so die Kopplung von zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten mit gleicher Gewindeausrichtung. Es werden ebenfalls drehbare Versionen der TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde angeboten. Diese drehbaren Versionen ermöglichen Anpassungen auch nach dem Aufbau für Anwendungen in denen Ausrichtung besonders wichtig ist.