

TECHSPEC® S-Mount-Faseradapter, FC



Produkt **#64-096** **8 In Stock**

-

1

+

€40^{,75}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€40,75 stückpreis
Stk. 5-9	€38,40 stückpreis
Stk. 10-25	€37,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fiber Patchcord	Optiktyp:
Optic Mount (Fixed)	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
3.00	Dicke (mm):

Aufbau: Black Anodized Aluminum Mount, Stainless Steel Fiber Connector	
Elektronische Spezifikationen	
FC	Fiber Connection:
Gewinde & Montage	
S-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
 - Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
 - Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker
- Die Faseradapter für das Tubus-System bieten eine einfache Lösung für die Integration von Fasern mit Stecker in C-Mount-, S-Mount-, SM1- (1,035" x 40 TPI) oder SM05-Systeme (0,535" x 40 TPI). Die C-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC- oder FC/APC-Stecker erhältlich. Die S-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC-, FC/APC- oder ST-Stecker erhältlich. SM1- und SM05-Faseradapter sind für FC/APC-Stecker erhältlich. Die Faseradapter können in jede Komponente mit [C-Mount](#)-, [S-Mount](#)-, [SM1](#)- oder [SM05](#)-Innengewinde eingeschraubt werden. Faseradapter für das Tubus-System können in beide Richtungen orientiert werden, um größtmögliche Flexibilität zu bieten. Das optionale Gehäuse ist separat erhältlich.

Technische Informationen

