

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



Produkt **#16-359**

3-4TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)



1



€41,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€41,00

Stk. 11+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.50

Zentralwellenlänge ZWL (nm):  
400.00

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.56                            |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br><a href="#">SCHOTT BG25</a> |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                          |
| <b>Farbe:</b><br>Blue-Violet                              |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.51              |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                      |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>487             |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                           |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                            |
| <b>Wellenlänge:</b><br>UV-VIS                             |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
|------------------------------------------------------------|