

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT BG25, 165 x 165 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt #16-897 3-4TAGE

- 1 + **€355,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€355,00
Stk. 11+
€319,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Größe (mm): 165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG25

Länge (mm): 165.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Violet
Brechungsindex n_d: 1.51
Transformationstemperatur (°C): 487
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 165.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.92

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--