



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas BG38, 12,5 mm Durchmesser, 2 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#16-376** 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)

- 1 + **€41,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€41,00

Stk. 11+

€37,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
470.00

Dichte (g/cm³): 2.66
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG38
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.53
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 482
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: VS
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--