

SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas BG42, 50 mm quadratisch, 3 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-426 Lagernd

- 1 +

€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00
Stk. 11+
€78,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
480.00

Dichte (g/cm³): 2.69
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG42
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.54
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 475
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 50.00
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen