

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT BG60, 129 x 97 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt #16-904 3-4 Tage

1 **€349,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€349,00

Stk. 11+

€304,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):  
129.0 x 97.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):  
2.83

Glas-/Filternummer:  
[SCHOTT BG60](#)

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Länge (mm):</b><br>129.00                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated               |
| <b>Farbe:</b><br>Blue-Green                    |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.53   |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>411  |
| <b>Dicke (mm):</b><br>4.50 ±0.5                |
| <b>Typ:</b><br>IR Cut-Off Filter               |
| <b>Wellenlänge:</b><br>UV-VIS                  |
| <b>Breite (mm):</b><br>97.00                   |
| <b>Kanten:</b><br>Break Edges                  |
| <b>Reflexionsfaktor P<sub>d</sub>:</b><br>0.91 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
|------------------------------------------------------------|