

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT BG61, 129 x 97 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt #16-905 3-4 Tage

1 **€349,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€349,00

Stk. 11+

€304,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
129.0 x 97.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):
2.81

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT BG61](#)

Länge (mm): 129.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.53
Transformationstemperatur (°C): 402
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: IR Cut-Off Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 97.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.92

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--