

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT BG62, 100 x 80 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt #16-906 3-4TAGE



1



€221,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€221,00

Stk. 11+

€199,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
100.0 x 80.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):
2.85

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT BG62](#)

Länge (mm): 100.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.54
Transformationstemperatur (°C): 410
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: IR Cut-Off Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 80.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.91

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--