

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT BG64, 100 x 80 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT BG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt **#16-908** AUSVERKAUF KONTAKT



1



€144,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€144,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
100.0 x 80.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):
2.78

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT BG64](#)

Länge (mm):
100.00

Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.53
Transformationstemperatur (°C): 417
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: IR Cut-Off Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 80.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.92

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--