

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#16-407** 3-4 TAGE



1



€32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
395.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.55
Glas-/Filternummer: SCHOTT GG395
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 480
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λ_{p2} (nm): 700
Brechungsindex n_d: 1.52
Spektrale Transmission t_p (%): 92
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 340
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 538
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--