

Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 1, 25 mm Durchm., 2 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #19-320 3-4 Tage

- 1 + **€35,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€35,00
Stk. 11+
€31,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Dichte (g/cm³):
2.53

Glas-/Filternummer: SCHOTT KG1
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.52
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 599
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: IR Cut-Off Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--