

Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 2, 50 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #19-342 3-4 Tage

- 1 + **€80,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€80,00
Stk. 11+
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Dichte (g/cm³):
2.52

Glas-/Filternummer: SCHOTT KG2
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 605
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: IR Cut-Off Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--