

Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 3, 50 x 50 mm, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #14-550 Lagernd

-

1

+

€90,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€90,00
Stk. 11+
€80,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.0 x 50.0

Dichte (g/cm³):
2.52

Glas-/Filternummer: SCHOTT KG3
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Länge (mm): 50.00
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 581
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: IR Cut-Off Filter
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen