

Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 5, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#18-502** KONTAKT

- 1 + **€31,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€31,00
Stk. 11+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Dichte (g/cm³):
2.53

Glas-/Filternummer: SCHOTT KG6
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 565
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: IR Cut-Off Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen