

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT N-WG320, 165 x 165 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT N-WG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt #16-950 3-4 Tage



1



€225,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€225,00

Stk. 11+

€207,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):

2.51

Glas-/Filternummer:

[SCHOTT N-WG320](#)

Länge (mm): 165.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Brechungsindex n_d: 1.52
Transformationstemperatur (°C): 563
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Breite (mm): 165.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.92

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--