

SCHOTT NG4 absorbierender ND-Filter, 0,9 OD, 50 mm quadratisch

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-731 3-4TAGE

- 1 + **€93,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€93,00

Stk. 11+
€82,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.0 x 50.0

Optische Dichte OD:
0.9 ±0.03 @ 546nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG4](#)

Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 483
Dicke (mm): 1.70
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 12.59 ±0.76% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform