

ND-Filter aus SCHOTT NG5, 50 mm quadratisch, 405 nm, 0,5 OD



Produkt #21-367 3-4 TAGE

- 1 + **€165,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€165,00
Stk. 10+
€148,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm): 50.0 x 50.0 ±0.2
Optische Dichte OD: 0.5 ±0.015 at Calibrated Wavelength
Freie Apertur CA (mm): 48.5 x 48.5
Designwellenlänge DWL (nm):

405
Glas-/Filternummer: Schott NG5
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 474
Dicke (mm): 1.78 (nominal)
Transmission (%): 31.62 ±2.18 at Calibrated Wavelength
Typ: Neutral Density Filter
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Kanten: Fine Grind
Fase: 0.5 x45°
Form der hinteren Fläche: Plano

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen