

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT NG9, 165 x 165 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT NG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt #16-924 3-4TAGE

- 1 + **€283,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€283,00
Stk. 11+
€255,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):
2.45

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG9](#)

Länge (mm): 165.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Gray
Brechungsindex n_d: 1.51
Transformationstemperatur (°C): 470
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: Neutral Density Filter
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 165.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.92

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--