

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT OG550, 165 x 165 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT OG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt #16-928 3-4TAGE

- 1 + €263,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€263,00

Stk. 11+

€236,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):

2.56

Glas-/Filternummer:

[SCHOTT OG550](#)

Länge (mm): 165.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Orange
Brechungsindex n_d: 1.51
Transformationstemperatur (°C): 507
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 165.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.92

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--