

# Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT RG610, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #16-419 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

**+ WARENKORB**

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Durchmesser (mm):**  
12.50

**Grenzwellenlänge (nm):**  
610.00 ±6

**Dichte (g/cm<sup>3</sup>):**  
2.65

**Glas-/Filternummer:**  
[SCHOTT RG610](#)

**Beschichtung:**  
Uncoated

**Farbe:**  
Red

**Grenze des Transmissionsbereichs 1  $\lambda_{p1}$  (nm):**  
690

**Brechungsindex  $n_d$ :**  
1.52

**Spektrale Transmission  $t_p$  (%):**  
94

**Sperrbereichsgrenze  $\lambda_s$ (nm):**  
530

**Oberflächenqualität:**  
60-40

**Transformationstemperatur (°C):**  
520

**Dicke (mm):**  
1.00 ±0.1

**Typ:**  
Longpass Filter

**Wellenlänge:**  
VIS

**Toleranz Größe (mm):**  
±0.2

**Reflexionsfaktor  $P_d$ :**  
0.92

**Fase:**  
Protective as needed

## Konformität mit Standards

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)