

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #14-527 ☐ Lagernd



1



€77,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€77,50

Stk. 11+

€76,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):

715.00 ±9

Dichte (g/cm³): 2.76
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG715
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 810
Brechungsindex n_d: 1.53
Spektrale Transmission t_p (%): 96
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 620
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 532
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen