

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#16-387**

3-4TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)



1



€47,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€47,00

Stk. 11+

€41,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
318.00

Dichte (g/cm³): 2.85
Glas-/Filternummer: SCHOTT UG5
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Brechungsindex n_d: 1.54
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 462
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--