

Matte Filterplatte aus Farbglas, SCHOTT VG20, 165 x 165 mm, 4,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



SCHOTT VG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt **#16-946** AUSVERKAUF 3-4TAGE



1



€271,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€271,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):
2.85

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT VG20](#)

Länge (mm):
165.00

Beschichtung: Uncoated
Farbe: Green
Brechungsindex n_d: 1.54
Transformationstemperatur (°C): 390
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 165.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.91

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--