

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



SCHOTT VG Glass (glass color will vary by product specification)

Produkt #16-945 3-4 TAGE



1



€505,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€505,00

Stk. 11+

€453,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

165.0 x 165.0 +3.0/-0.0

Dichte (g/cm³):

2.87

Glas-/Filternummer:

[SCHOTT VG9](#)

Länge (mm): 165.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Green
Brechungsindex n_d: 1.55
Transformationstemperatur (°C): 462
Dicke (mm): 4.50 ±0.5
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 165.00
Kanten: Break Edges
Reflexionsfaktor P_d: 0.91

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat: Anzeigen
--