

kurzwellige UV- Quarz-Stiftlampe



Produkt #40-759 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

- 1 + **€143,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€143,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Gewicht (g):
60.00

Größe (mm):
Tube Diameter 6.5, Tube Length 53
Handle Inner Diamter 7.9, Handle Outer Diameter 9.5

Ausgangsleistungsdichte (mW/cm²):
4.5

Stromversorgung:

Required for operation. Power supply is not included
([#70-298 - 115V](#), [#58-146 - 220V](#))

Gesamtlänge (mm):
127.00

Wellenlänge (nm):
253.70

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)