

Kleine Bühne mit Gewindeschraube, X-Achse



Produkt **#36-035** **20+ In Stock**

- 1 + €241^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€241,00 stückpreis
Stk. 10+	€212,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:

Linear (X)	
Dovetail	Führungssystem:
24 x 30	Bühnengröße (mm):
10 (±5)	Verstellweg (mm):
5.8mm Thru	Mittiges Loch:
Brass	Aufbau:
0.5	Steigung der Leitspindel (mm):
3.5	Belastbarkeit (kg):
0.11	Gewicht (kg):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw	Verstellung:
------------	---------------------

Gewinde & Montage

(6) M3 x 0.5	Gewinde:
--------------	-----------------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Feststellschrauben zur sicheren Positionierung
- 0,5 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Mit einem maximalen Verstellweg von 15 mm in der X- und Y-Achse sowie 12 mm in der Z-Achse lieferbar

Verstellbare Bühnen mit Gewindeschraube eignen sich ideal für diverse Positionierungsaufgaben, bei denen es auf hohe Belastbarkeit ankommt. Jede Bühne besitzt eine Gewindeschraube und Feststellschrauben zur Fixierung der Bühnenposition. Für die großen Modelle ist eine obere Adapterplatte (#58-290) mit M6 und ¼-20 Gewindebohrungen zur direkten Aufnahme von Stangen oder Stangenhalterungen lieferbar. Die großen Modelle besitzen zur einfachen Integration eine Aluminiumbodenplatte.

Technische Informationen

