

Kleine Bühne mit Gewindeschraube, X-Achse



Produkt **#36-035** 20+ In Stock

-

1

+

€241^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€241,00 stückpreis
Stk. 10+	€212,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:

Linear (X)	
	Führungssystem:
Dovetail	
	Bühnengröße (mm):
24 x 30	
	Verstellweg (mm):
10 (±5)	
	Mittiges Loch:
5.8mm Thru	
	Aufbau:
Brass	
	Steigung der Leitspindel (mm):
0.5	
	Belastbarkeit (kg):
3.5	
	Gewicht (kg):
0.11	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Verstellung:
Lead Screw	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(6) M3 x 0.5	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 247:
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Feststellschrauben zur sicheren Positionierung
- 0,5 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Mit einem maximalen Verstellweg von 15 mm in der X- und Y-Achse sowie 12 mm in der Z-Achse lieferbar

Verstellbare Bühnen mit Gewindeschraube eignen sich ideal für diverse Positionierungsaufgaben, bei denen es auf hohe Belastbarkeit ankommt. Jede Bühne besitzt eine Gewindeschraube und Feststellschrauben zur Fixierung der Bühnenposition. Für die großen Modelle ist eine obere Adapterplatte (#58-290) mit M6 und ¼- 20 Gewindebohrungen zur direkten Aufnahme von Stangen oder Stangenhalterungen lieferbar. Die großen Modelle besitzen zur einfachen Integration eine Aluminiumbodenplatte.

Technische Informationen

