

TECHSPEC[®]quadratische kipp- und schwenkbare Halterung



Square Tip/Tilt Optic Mount, #85-710

Produkt **#85-710** 11 In Stock

-

1

+

€206⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€206,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Tip-Tilt	Funktion:
Square/Rectangular	Optiktyp:

Hinweis:
Accepts 25/25.4mm Square Optics (Up to 6mm Thick)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):	25.0
Aufbau:	Black Anodized Aluminum
Größe (mm):	25 Dia.
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :	0.5
Verstellweg (°):	±8 Tip/Tilt

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):	25.0 - 25.4
-------------------------------------	-------------

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 235:	Konform

Produktdetails

- Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
 - Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
 - Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
 - Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar
- Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlablenkungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der [Standardplatten](#). Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabiliät und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung [#85-695](#) besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer [#85-699](#) 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.